



misceo® 250 P

Mélangeur homogénéiseur portatif (Réf MC001)



+ PRODUIT

- + **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- + **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- + **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- + **MOBILITÉ** : Cordon d'alimentation de 3 m.
- + **FABRICATION FRANÇAISE.**

DESCRIPTION

- Léger, ergonomique, maniable, efficace, robuste et puissant.
- Accouplement rapide avec les accessoires.
- Variateur de vitesse gradué.
- Idéal pour la fabrication à l'échelle pilote.
- Pied entièrement démontable, facile à nettoyer.
- Pied et cloche en acier Inox anti-corrosion.
- Volume sonore 60 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

 Jusqu'à 4 L.

Puissance	250 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	160 mm
Longueur totale	395 mm
Vitesse de rotation	3000 à 13 000 tr/mn
Vitesse de cisaillement	4.5 à 20 m/s
Poids / Conditionné	1 Kg / 1,5 Kg




by Dynamic®

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Tel : +33 (0)2 51 63 02 72

E-mail : contact@misceo-cosmetics.com

www.misceo-cosmetics.com

LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Cisailleur 2 lames
160 mm : PC012
190 mm : PC013

UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

3000 à 13000 tr/min



Cisailleur 4 lames
160 mm : PC022
190 mm : PC023

- Broyage
- Mélange
- Émulsion ++
- Foisonnement ++

3000 à 13000 tr/min



Turbo agitateur
PC018

- Agitation standard
- Oléogels
- Émulsion
- Phase de refroidissement

350 à 1900 tr/min



Rotor-stator
160 mm : PC010
190 mm : PC011

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

3000 à 13000 tr/min
Entrefer : 0,5 mm



Double fouet
PC021

UTILISATION

- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner

600 à 2500 tr/min



Tige defloculeur
185 mm : PC0181

- Fragmentation
- Dispersion de particules
- Dissolution de poudres

350 à 1900 tr/min



Tige pale en U
185 mm : PC0183

- Pour matériaux sensibles
- Répartition homogène
- Agitation
- Maintien en mouvement

350 à 1900 tr/min



Tige hélicoïdale
185 mm : PC0182

- Mélange homogène
- Répartition uniforme
- Phase de refroidissement

350 à 1900 tr/min



Bol cutter
PC020

Jusqu'à
0,8 L.

SYSTÈME
BREVETÉ

UTILISATION

- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction

Diamètre : 165 mm
Hauteur : 170 mm
Vitesse : 600 à 2500 tr/min



Statif
SC050

- Travail sur paillasse
- Réglable en hauteur
- Déplacement latéral
- Fourni avec tapis antichoc (silicone)